

咨询处理 - 硬件咨询 #2192

光纤跳线+可调焦准直器-北理刘崇泰

2026-07-24 08:42 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-07-23
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-07-24
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
57 58 PM1088适配-HP光纤(APC) 59 1088nm适配耦合头(APC) 60 5 用于1088, 焦距5mm和7.5mm的各5个			
需要图片中两个产品，匹配商城种的产品，回复我型号即可。			

历史记录

- #1 - 2026-07-24 09:13 - 曹晏彬
 - 文件 clipboard-202607240909-tzkxb.png 已添加
 - 状态从 新建 变更为 评估中

跳线用PM980纤芯的

clipboard-202607240909-tzkxb.png

耦合头缺参数，不知道光斑直径、发散角、使用距离
- #2 - 2026-07-24 09:13 - 曹晏彬
 - 状态从 评估中 变更为 缺少信息
- #3 - 2026-07-24 09:51 - 曹晏彬
 - 文件 clipboard-202607240951-c3s7g.png 已添加

如果光斑和发散角都没问题那就选这俩型号

clipboard-202607240951-c3s7g.png
- #4 - 2026-07-28 16:31 - 曹晏彬
 - 状态从 缺少信息 变更为 更新
- #5 - 2026-07-28 16:31 - 曹晏彬
 - 状态从 更新 变更为 评估中
- #6 - 2026-07-28 16:33 - 曹晏彬
 - 状态从 评估中 变更为 已反馈
 - 指派给从 曹晏彬 变更为 宁欣洋

文件

clipboard-202607240841-500i3.png	44 KB	2026-07-24	宁欣洋
clipboard-202607240909-tzkxb.png	60.4 KB	2026-07-24	曹晏彬
clipboard-202607240951-c3s7g.png	90.5 KB	2026-07-24	曹晏彬